

# メディル® T740C (オレフィン系エラストマー)

【用途】 理化学機器の配管、ローラーポンプ、ディスペンサ、プリンタ用インク供給

## <特長>

- 材質が極めて微細であるため、透明性に優れています。
- 材質の構造が網目構造をしているため、柔軟性に優れています。
- 耐酸、耐アルカリ、耐アルコール性に優れています。
- RoHS II 対応、食品衛生試験適合（※n-ヘプタン除く）。
- 屈曲疲労に強く、ローラーポンプに適しています。





## ローラーポンプの耐久性データ

社内の試験において、軟質塩ビの約10倍の寿命を確認しています。

ローラーポンプでの寿命は、ポンプの種類、流体の種類、温度で異なります。

また、寿命は規格値ではありません。適合性については、事前に確認をお願いします。



## <寸法表> ●定尺:20m カット販売可

内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	公差 (mm)	
			内径	外径
1	3	1	±0.1	±0.15
2	4	1	±0.1	±0.15
3	5	1	±0.15	±0.2
4	6	1	±0.15	±0.2
5	7	1	±0.2	±0.25
5	9	2	±0.2	±0.3
6	8	1	±0.2	±0.25
6	9	1.5	±0.2	±0.3
7	10	1.5	±0.25	±0.35
8	11	1.5	±0.25	±0.4
9	12	1.5	±0.3	±0.4

## オリオン株式会社

〒604-0837 京都市中京区東洞院二条下る瓦之町374番地

URL <http://www.orion.co.jp/>

E-mail [info@orion.co.jp](mailto:info@orion.co.jp)

075-222-1930



### 【使用に際してのご注意】 ご使用前に必ずお読み下さい

●本カタログのデータは、試験値で規格値ではありません。また、記載内容は改良の為、予告なく変更することがあります。●本カタログの製品は、本来の機能を保持させ、安全にご使用頂くため必ず当社が発行するカタログ類又は試験成績書をご参照下さい。●本カタログの製品は、一般工業用向けに製造されたものであり、特殊な用途(医療用器具など)に向けて作られたものではありません。医療・医薬用途、その他の安全性の配慮を必要とする用途への使用に際しては、事前に貴社でその安全性を試験し、確認の上ご使用下さい。当社はそれらの用途に関連した適応性や安全性について保証は致しません。●本カタログの製品をカット加工し、部品としてご使用頂く場合は、当該用途に対する適正及び安全性について、使用者側においてご確認をお願いします。